



Mesa de medición universal, Mesa longitud: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	442940 180
GTIN	4030234000114
Clase de artículo	46K

Descripción

Ejecución:

Base de fundición resistente; mesa de medida rectangular. Superficie de mesa medida templada y rectificada con precisión con ranuras para polvo incorporadas. Columna intermedia resistente, templada o de cromado duro con roscado de paso rápido y tuerca de ajuste. Brazo transversal ajustable horizontal templado o de cromado duro para relojes comparadores o micrómetros con cuadrante indicador. Asiento para reloj comparador Ø 8 mm intercambiable (10 h7 a petición).

Planeidad ≤ 16 µm.

Descripción técnica

Mesa longitud	180 mm
Alcance del brazo	180 mm
Ø de brazo transversal	22 mm
Ø de columna	35 mm
Peso	13 kg
Mesa anchura	98 mm

Altura de medición máxima	180 mm
Norma	Norma de fábrica
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición

Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------