

Mitutoyo**Calibre de alturas de precisión, Altura de trazado: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	443500 300
GTIN	4946368096223
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Pie resistente con superficie de apoyo rectificadas, **escala graduada templada y rectificadas.**

Todas las piezas de lectura están cromadas antideslumbrantes. Graduación precisa, negro intenso. Con ajuste preciso. Los bordes de la escala graduada ligeramente elevados evitan que la corredera dañe la graduación. El valor cero de lectura y la punta de trazado están ajustadas con respecto a la superficie de apoyo del pie (posibilidad de trazado a partir de 0). Por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo.

El trazador está **refrentado de metal duro.** Con regla graduada ajustable.

Descripción técnica

Altura de trazado	300 mm
Sección transversal de columna de medición	28x9 mm
Calibración	E1
Superficie de pie longitud	135 mm
Superficie de pie anchura	91 mm

Nonio	1/50 mm
Límite de error	0,04 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

Servicios

Calibración Pie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 300 mm	024630 300
Calibración DAkkS Pie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 300 mm	024640 300

Accesorios

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 300 mm	443510 300
---	------------