

**Calibre de profundidad digital IP 67 con i-wi, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418703 150
GTIN	4059192003470
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Superficies de medición lapeadas con precisión. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.º 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada \varnothing 1,5mm, 5mm largo.

Indicador LCD muy grande altura de las cifras de 11 mm, interfaz de datos inalámbrica integrada i-wi, resistente al polvo y la humedad, duración aprox. 3 años.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.

Transmisión de datos inalámbrica a receptor inalámbrico i-wi n.º 498912.

Descripción técnica

Duración de funcionamiento	26000 h
Longitud de puente	100 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm

Sección transversal regleta graduada	16x4 mm
Calibración	A1
Interfaz	Sistema de radio MAHR-i-wi
Lectura conmutable	0,0005 pul
Lectura conmutable	0,01 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	Software del fabricante
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK	498914 STICK
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Puente adicional 300 mm	418610
Radioreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK	498912 STICK
Inserto de medición para medición de distancias Ø 4 mm	418630