

**Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418300 200
GTIN	4045197203649
Clase de artículo	41Z

**Descripción****Ejecución:**

**Regla graduada y nonio, cromado mate. Nonio ajustable.** Escala alto contraste. **Superficies de medición y apoyo lapeadas con precisión.** Por medio de puentes adicionales (n.º 418744) también se pueden obtener longitudes de puente mayores.

**Partes opcionales:**

Puentes adicionales n.º 418744 (180 – 320 mm).

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	0 - 200 mm
División	1/20 mm
Longitud de puente	100 mm
Sección transversal regleta graduada	11 × 4 mm
Longitud de nonio	39 mm
Embalaje	Estuche
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Norma	ISO 13385
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado

Calibración	A1
Tipo de producto	Calibre de profundidad

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

## Accesorios

Puente adicional individual Longitud de puente 180 mm	418744 180
Puente adicional individual Longitud de puente 320 mm	418744 320
Puente adicional individual Longitud de puente 260 mm	418744 260