


**PLANOLITH****Mesa de medición universal de precisión Granito, Mesa longitud: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	442550 300
GTIN	2050001037053
Clase de artículo	46H

**Descripción****Ejecución:**

Superficie medición lapeada de precisión por diamante. Construcción extremadamente rígida y maciza. Placa de granito de alta calidad y dureza.

Columna vertical cromada con roscado de ángulo grande para ajuste aproximado del brazo transversal. El brazo de medición rígido está equipado con un **ajuste preciso regulable en paralelo**. Agujero de asiento para relojes comparadores y micrómetros con cuadrante indicador Ø 8 mm.

**Planeidad ≤ 2 µm.**

**Descripción técnica**

Superficie de medición anchura	200 mm
Superficie de medición longitud	240 mm
Mesa anchura	200 mm
Ø de columna	35 mm
Mesa longitud	300 mm

Alcance del brazo	120 mm
Peso	13 kg
Altura de medición máxima	200 mm
Norma	DIN 876
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición

### Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------