




Mesa de medición universal de precisión Granito con revestimiento de cerámica, Mesa longitud: 260mm



Datos de pedido

Número de pedido	442560 260
GTIN	2050001048066
Clase de artículo	46H

Descripción

Ejecución:

Superficie medición lapeada de precisión por diamante. Construcción extremadamente rígida y maciza. Placa de granito de alta calidad y dureza.

Columna vertical cromada con roscado de ángulo grande para ajuste aproximado del brazo transversal. El brazo de medición rígido está equipado con un **ajuste preciso regulable en paralelo**. Agujero de asiento para relojes comparadores y micrómetros con cuadrante indicador Ø 8 mm.

Planeidad $\leq 2 \mu\text{m}$.

Con revestimiento de cerámica muy resistente al desgaste (10x más duro que la roca dura).

Aplicación:

Aplicable como mesa de medición especialmente estable y precisa, de uso universal para todos los tipos de procedimientos de comprobación, especialmente para mediciones de paralelismo.

Descripción técnica

Mesa longitud	260 mm
Ø de columna	35 mm

Hoja de datos

Altura de medición máxima	200 mm
Alcance del brazo	120 mm
Superficie de medición anchura	140 mm
Superficie de medición longitud	200 mm
Mesa anchura	140 mm
Peso	9,5 kg
Norma	DIN 876
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/442560-260>