



## Mesa de medición pequeña, Tipo: 50



### Datos de pedido

Número de pedido	442930 50
GTIN	4030234000008
Clase de artículo	46K

### Descripción

#### Ejecución:

Pie de fundición robusto con columna de medición estable y soporte de reloj comparador resistente. Superficie de mesa está templada, rectificada y lapeada. Asiento para reloj comparador  $\varnothing$  8 mm.

Superficie de mesa con ranuras para polvo. Modelo estable sin ajuste preciso.

#### Planeidad $\leq 5 \mu\text{m}$ .

Calibración: D1

Alcance del brazo: 49 mm

Altura de medición máxima: 100 mm

$\varnothing$  de columna: 22 mm

$\varnothing$  de mesa: 50 mm

Altura total: 200 mm

Peso: 2,3 kg

### Descripción técnica

$\varnothing$ de columna	22 mm
Alcance del brazo	49 mm

Peso	2,3 kg
Altura de medición máxima	100 mm
Altura total	200 mm
Ø de mesa	50 mm
Norma	DIN 876/0
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición pequeña

### Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	016220 400X400
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	024580 400X400