



Par de soportes desenrolladores regulables en altura, Para \varnothing máximo de pieza de trabajo: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	443050 32
GTIN	4030234000435
Clase de artículo	46K

Descripción

Aplicación:

Para incorporar piezas descentradas o extralargas.
También para piezas de diámetros distintos.

Idóneo para:

Verificador de concentricidad n.º 443000 tam. 50 y 75 / 443210.

Descripción técnica

Para \varnothing máximo de pieza de trabajo	32 mm
Altura de puntos	66 (con d = 10) mm
Anchura tuerca corredera h6	10 mm
Intervalo de \varnothing	2 - 32 mm
capacidad de carga máxima por par	20 kg
Tipo de producto	Soportes desenrolladores

