



Mesa de medición pequeña, Tipo: 68



Datos de pedido

Número de pedido	442930 68
GTIN	4030234000015
Clase de artículo	46K

Descripción

Ejecución:

Pie de fundición robusto con columna de medición estable y soporte de reloj comparador resistente. Superficie de mesa está templada, rectificada y lapeada. Asiento para reloj comparador \varnothing 8 mm.

Superficie de mesa con ranuras para polvo. Modelo estable sin ajuste preciso.

Planeidad $\leq 5 \mu\text{m}$.

Calibración: D1

Alcance del brazo: 90 mm

Altura de medición máxima: 100 mm

\varnothing de columna: 22 mm

\varnothing de brazo transversal: 18 mm

Mesa longitud: 68 mm

Mesa anchura: 60 mm

Descripción técnica

Mesa anchura	60 mm
Altura total	200 mm

Ø de columna	22 mm
Ø de brazo transversal	18 mm
Altura de medición máxima	100 mm
Alcance del brazo	90 mm
Mesa longitud	68 mm
Peso	3,5 kg
Norma	DIN 876/0
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición pequeña

Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	016220 400X400
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	024580 400X400