

**Calibre de profundidad de gancho, Capacidad de medición: 500Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	418500 500L
GTIN	4045197203724
Clase de artículo	41Z

**Descripción****Ejecución:**

Nonio cromado mate. Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Regla graduada acodada con graduación en ambos lados. Si se invierte la posición de la regla graduada, **también se puede utilizar como calibre de profundidad normal**. Superficies de medición lapeadas con precisión.

**Suministro:**

Tam. 500 L en una caja.

**Descripción técnica**

Medida de gancho b	10 mm
Medida de gancho a	36 mm
Sección transversal regleta graduada	20x5 mm
División	1/20 mm
Longitud de nonio	39 mm
Capacidad de medición	0 - 500 mm
Longitud de puente	250 mm
Embalaje	caja estable
Desviación de medición E MPE	± 0,1 mm
Norma	ISO 13385

Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Calibración	A2
Tipo de producto	Calibre de profundidad

## Servicios

Calibración Calibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 500 mm	021220 500
Calibración DAkkSCalibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 500 mm	021230 500