



## Par de soportes desenrolladores regulables en altura, Para Ø máximo de pieza de trabajo: 65mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 443050 65     |
| GTIN              | 4030234000428 |
| Clase de artículo | 46K           |

### Descripción

#### Aplicación:

Para incorporar piezas descentradas o extralargas.  
También para piezas de diámetros distintos.

#### Idóneo para:

Verificador de concentricidad n.º 443000 tam. 100 y 150.

### Descripción técnica

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Altura de puntos                  | 99 (junto a d = 10) mm   |
| Anchura tuerca corredera h6       | 12 mm                    |
| Para Ø máximo de pieza de trabajo | 65 mm                    |
| Intervalo de Ø                    | 2 - 65 mm                |
| capacidad de carga máxima por par | 30 kg                    |
| Tipo de producto                  | Soportes desenrolladores |

