

**Calibre de profundidad universal digital, Capacidad de medición: 500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418770 500
GTIN	2050001670878
Clase de artículo	46P

Descripción**Ejecución:**

Calibre de profundidad universal flexible con insertos de medición intercambiables. Para medición de escotaduras, ranuras, holguras, rebajes, etc. Superficies de medición lapeadas de precisión.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Calibre de profundidad, inserto de medición de doble gancho n.º 418772 tam. A, 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.

Insertos de medición n.º 418772.

Puente de medición n.º 418774.

Descripción técnica

Sección transversal regleta graduada	12 × 4 mm
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Puerto USB
Longitud de puente	150 mm
Calibración	A2
Capacidad de medición	0 - 500 mm

Lectura conmutable	0,0005 pul
Lectura conmutable	0,01 mm
Límite de error	0,03 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración DAkkSCalibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 500 mm	021230 500
CalibraciónCalibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 500 mm	021220 500

Accesorios

Inserto de medición para calibre de profundidad n.º 418770 Tipo D	418772 D
Puente de medición para calibre de profundidad n.º 418770 Longitud de puente 400 mm	418774 400
Inserto de medición para calibre de profundidad n.º 418770 Tipo C	418772 C
Puente de medición para calibre de profundidad n.º 418770 Longitud de puente 500 mm	418774 500
	418772 B

Inserto de medición para calibre de profundidad n.º
418770 Tipo B

Cable de conexión Duplex Tipo 2

498950 2

Inserto de medición para calibre de profundidad n.º
418770 Tipo A

418772 A

Puente de medición para calibre de profundidad n.º
418770 Longitud de puente 600 mm

418774 600

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo

498965

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo

498975

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032

Cable de conexión Duplex Tipo USB2

498950 USB2