

**Calibre de profundidad de doble gancho, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418520 200
GTIN	4045197203731
Clase de artículo	41Z

Descripción**Ejecución:**

Regla graduada y nonio cromado mate, con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Aplicación:

Universal para mediciones de profundidad, distancias, holguras y escotaduras, especialmente para taladros. Prestar atención a la medida a.

Descripción técnica

Longitud de puente	100 mm
División	1/20 mm
Longitud de nonio	39 mm
Sección transversal regleta graduada	10×3 mm
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Medida de gancho a	23 mm
Embalaje	Estuche
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Norma	ISO 13385
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX

Todas las piezas	templado
Calibración	A2
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración Calibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 200 mm	021220 200
Calibración DAkkS Calibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 200 mm	021230 200