



Mesa de medición pequeña, Tipo: 115



Datos de pedido

Número de pedido	442930 115
GTIN	4030234000374
Clase de artículo	46K

Descripción

Ejecución:

Pie de fundición robusto con columna de medición estable y soporte de reloj comparador resistente. Superficie de mesa está templada, rectificada y lapeada. Asiento para reloj comparador Ø 8 mm.

Superficie de mesa con ranuras para polvo. Modelo estable sin ajuste preciso.

Planeidad ≤ 5 µm.

Calibración: D1

Alcance del brazo: 135 mm

Altura de medición máxima: 150 mm

Ø de columna: 28 mm

Ø de brazo transversal: 20 mm

Mesa longitud: 115 mm

Mesa anchura: 98 mm

Descripción técnica

Altura total	284 mm
Alcance del brazo	135 mm

Peso	7,1 kg
Mesa anchura	98 mm
Altura de medición máxima	150 mm
Mesa longitud	115 mm
Ø de columna	28 mm
Ø de brazo transversal	20 mm
Norma	DIN 876/0
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición pequeña

Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	016220 400X400
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	024580 400X400