

Garant**Aparato de ajuste previo, Tipo: VG1****Datos de pedido**

Número de pedido	354760 VG1
GTIN	4045197436498
Clase de artículo	31E

Descripción**Ejecución:**

- Pantalla táctil de 15 pulgadas, manejo intuitivo y sencillo a través de símbolos.
- Con dispositivo calibrador en el alojamiento base.
- Cámara digital con aumento de 24 posiciones.
- Ajuste rápido de los dos ejes (X/Z) individualmente o simultáneamente.
- Ajuste preciso de los dos ejes (X / Z).
- Husillo con indexación de $4 \times 90^\circ$ y freno de husillo.
- Error de descentramiento axial o radial del husillo máx. 2 μm .

El dispositivo funciona junto con las soluciones de software opcionales disponibles relacionadas con la producción Hoffmann Group Connected.

Ventaja:

Con este dispositivo adquiere un elemento compatible para su producción en red digital. Los aumentos de la productividad son posibles junto con el software modular respectivo.

Aplicación:

Para la medición y el ajuste previo de las herramientas en la máquina/isla de máquinas-herramienta.

Suministro:

Incluye dispositivo calibrador en el alojamiento base, teclado, bandejas, limpiador de cantos de corte y software de medición en los principales idiomas.

Partes opcionales:

- Armario inferior n.º 354767.
- Reducciones n.º 354771, 354773, 354775, 354777, 354779.

- **Impresora de etiquetas n.º 085505 tam. LW550 (DYMO).**
- **Etiquetas n.º 085565.**
- **Caperuza de cobertura n.º 354789 tam. 1.**

Nota:

La figura puede diferir del original.

Descripción técnica

Peso	150 kg
Control de medición	Electrónica de medición PC
Anchura base	860 mm
Profundidad	590 mm
Anchura total	1500 mm
Ajuste rápido	electromagnético
Procedimiento de medición	Procesamiento de imágenes pantalla táctil de 15 pulgadas
Altura	1060 mm
Alojamiento base	SK50
Esfuerzo del husillo	100 kg
Campo de medición X	400 mm
Campo de medición Z	500 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	VG1
Interfaz	Hoffmann Group Connected
Tipo de producto	Instrumento de ajuste

Accesorios

Juego de etiquetas de dirección, color blanco Anchoxlargo de etiqueta 36X89 mm

085565 36X89

Funda protectora antipolvo, 2 piezas Tipo 1	354789 1
Armario inferior para aparato de ajuste previo Anchura 1500 mm	354767 1500
Juego de etiquetas de dirección, color blanco Anchoxlargo de etiqueta 28X89 mm	085565 28X89
Dispositivo de medición de centro de giro	354785
Limpiador de cantos de corte / pasta de posición	354788
ReducciónSK50 / HSK Alojamiento SK / Reducción HSK 50/ H100	354775 50/H100
ReducciónSK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V40	354773 50/V40
ReducciónSK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V20	354773 50/V20
ReducciónSK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V30	354773 50/V30
ReducciónSK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V50	354773 50/V50
ReducciónSK50 / PSC Alojamiento SK / Reducción PSC 50/ C63	354777 50/C63
ReducciónSK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V16	354773 50/V16
ReducciónSK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V25	354773 50/V25
ReducciónSK50 / HSK Alojamiento SK / Reducción HSK 50/ H50	354775 50/H50
ReducciónSK50 / HSK Alojamiento SK / Reducción HSK 50/ H63	354775 50/H63
ReducciónSK50 / HSK Alojamiento SK / Reducción HSK 50/ H40	354775 50/H40
ReducciónSK50 / PSC Alojamiento SK / Reducción PSC 50/ C32	354777 50/C32
ReducciónSK50 / PSC Alojamiento SK / Reducción PSC 50/ C40	354777 50/C40
ReducciónSK50 / PSC Alojamiento SK / Reducción PSC 50/ C50	354777 50/C50

ReducciónSK50 / PSC Alojamiento SK / Reducción PSC 50/
C80

354777 50/C80