

**Calibre de profundidad de doble gancho, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418520 300
GTIN	4045197203748
Clase de artículo	41Z

**Descripción****Ejecución:**

Regla graduada y nonio cromado mate, con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión.

**Aplicación:**

Universal para mediciones de profundidad, distancias, holguras y escotaduras, especialmente para taladros. Prestar atención a la medida a.

**Descripción técnica**

Longitud de nonio	39 mm
División	1/20 mm
Sección transversal regleta graduada	10×3 mm
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Medida de gancho a	23 mm
Longitud de puente	100 mm
Embalaje	Estuche
Desviación de medición E MPE	± 0,08 mm
Norma	ISO 13385
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX

Todas las piezas	templado
Calibración	A2
Tipo de producto	Calibre de profundidad

## Servicios

Calibración Calibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 300 mm	021220 300
Calibración DAkkS Calibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 300 mm	021230 300