

**HOLEX®****Mesa de medición pequeña, Tipo: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	442934 80
GTIN	4045197551269
Clase de artículo	42D

**Descripción****Ejecución:**

Pie de fundición robusto con columna de medición estable y soporte de reloj comparador resistente. Superficie de mesa está templada, rectificada y lapeada. Asiento para reloj comparador Ø 8 mm.

Superficie de mesa con ranuras para polvo. Modelo estable sin ajuste preciso.

**Planeidad ≤ 5 µm.**

Calibración: D1

Alcance del brazo: 60 mm

Altura de medición máxima: 110 mm

Ø de columna: 24,4 mm

Mesa longitud: 80 mm

Mesa anchura: 80 mm

Altura total: 210 mm

**Descripción técnica**

Alcance del brazo	60 mm
Mesa anchura	80 mm

Peso	2,5 kg
Altura de medición máxima	110 mm
Ø de columna	24,4 mm
Mesa longitud	80 mm
Altura total	210 mm
Norma	DIN 876/0
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición pequeña

### Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	016220 400X400
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940