

**Calibre de alturas con lupa, Altura de trazado: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	443805 300
GTIN	4045197204714
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Pie resistente con superficie de apoyo lapeada. Lectura de 0,02 mm con ajuste preciso. El trazador está **refrentado de metal duro**. Con regla graduada ajustable, lupa y tornillo de sujeción.

Descripción técnica

Calibración	E1
Superficie de pie anchura	90 mm
Altura de trazado	300 mm
Superficie de pie longitud	135 mm
Sección transversal de columna de medición	28×9 mm
Nonio	1/50 mm
Límite de error	0,06 mm
Norma	Norma de fábrica

Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

Servicios

Calibración DAkkSPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 300 mm	024640 300
CalibraciónPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 300 mm	024630 300

Accesorios

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Tipo R	443816 R
Trazador de recambio, refrentado de metal duro Tipo E	443816 E