



Lijadora de banda GI, Tipo: 790205



Datos de pedido

Número de pedido	077613 790205
GTIN	2050001676788
Clase de artículo	03H

Descripción

Ejecución:

Programa de lijadoras de banda GI de GRIT para satisfacer las altas exigencias de la industria:

Construcción robusta, con motores extremadamente potentes.

- **Una elevada rentabilidad gracias a la mejor capacidad abrasiva.**
- **Motor de gran potencia de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Sistema de sujeción de banda patentado,**
- **Seguridad elevada en el trabajo: el tope, la ranura de rectificado y la protección ocular se pueden ajustar por separado.**

El **módulo básico** para el rectificado de cinta industrial.

- **Manejo cómodo, marcha sin vibraciones.**
- **Con velocidad de giro constante para un alto rendimiento de arranque de viruta.**
- **Posibilidad de conexión a sistemas de aspiración centrales.**

Aplicación:

Junto **con los pies de la máquina** n.º 077614 como **rectificadora de cinta**, con los **módulos de ampliación para rectificado de radios, longitudinal de superficies y excéntrico, y desbarbado.**

Suministro:

Incluye conector CEE (16 A), 1 cinta abrasiva.

Nota:

Bandas de lija, ver n.º 558310 y siguientes, y n.º 558453-56.

Descripción técnica

Anchura de cinta	150 mm
------------------	--------

Peso	82 kg
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	1500 min ⁻¹
Quality Dress	GI 150 2H
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	3000 min ⁻¹
Longitud de cinta	2000 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

Accesorios

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 60	558453 60
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120	558454 120
Base de máquina Tipo 99001003	077614 99001003
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 120	558330 120
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 80	558454 80
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558456 36
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 60	558330 60
Base de máquina Tipo 99001004	077614 99001004
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558453 36
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 40	558330 40
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120	558453 120
	558330 80

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X
Tamaño de grano 80

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño
de grano 36

558454 36

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño
de grano 60

558454 60

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño
de grano 80

558453 80