

**Mahr****Calibre de alturas con gramil digital con salida de datos, Altura de trazado: 350mm****Datos de pedido**

Número de pedido	445000 350
GTIN	4059192016807
Clase de artículo	43B

**Descripción****Ejecución:**

Indicador LCD de 12 mm de alto contraste. Pie ergonómico y estable con superficie de apoyo templado y lapeada para un deslizamiento ligero y sin sacudidas. Corredera y riel de acero inoxidable templado. Rueda manual grande para posicionamiento y medición. **Ajuste fino adicional y tornillo de sujeción.**

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 trazador equipado con plaquitas de metal duro n.º 445002.

**Partes opcionales:**

Soporte para instrumentos de medición de palanca sensitiva y relojes comparadores n.º 445004, cable de datos n.º 498940.

**Descripción técnica**

Superficie de pie longitud	180 mm
Superficie de pie anchura	98 mm
Peso	4,8 kg
Sección transversal de columna de medición	35 × 15 mm

Altura de trazado	350 mm
Límite de error	0,04 mm
Lectura	0,0005 pul
Lectura	0,01 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Puerto USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Calibración	E1
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

## Servicios

CalibraciónPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Accesorios

Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Trazador de recambio, refrentado de metal duro	445002
Emisores Tipo S4E	498966 S4E
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexión Tipo USB2	498938 USB2

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo

498975