



Calibre de profundidad digital, Capacidad de medición: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	418802 300
GTIN	4045197528889
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Indicador digital fácilmente legible. Propiedades de deslizamiento óptimas con la **guía prismática doble**. Puente de medición de aluminio con recubr. duro provisto de dos taladros desplazados 90° (M2,5) para el asiento de los insertos de medición.

Suministro:

Incluye palpador de medición n.434900 tam.2, 3puentes de medición (150, 300 y 450 mm), 1 pila n.081560 tam. LR44 y certificado de control de fábrica.

Partes opcionales:

Todos los palpadores de repuesto y especiales n.º 434900 – 434915 con rosca M2,5.

Descripción técnica

Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Sección transversal regleta graduada	23,5 × 9 mm
Lectura conmutable	0,0005 pul
Lectura conmutable	0,01 mm
Límite de error	0,04 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 LR44
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas

Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

Accesorios

Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20

Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Pila redonda / pila especial Tipo de pila LR44	081560 LR44
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16

Punta de acero Tipo 14/30

434900 14/30