



## Calibre de profundidad digital, Capacidad de medición: 500mm



### Datos de pedido

Número de pedido	418802 500
GTIN	4045197528896
Clase de artículo	42A

### Descripción

#### Ejecución:

Indicador digital fácilmente legible. Propiedades de deslizamiento óptimas con la **guía prismática doble**. Puente de medición de aluminio con recubr. duro provisto de dos taladros desplazados 90° (M2,5) para el asiento de los insertos de medición.

#### Suministro:

Incluye palpador de medición n.434900 tam.2, 3puentes de medición (150, 300 y 450 mm), 1 pila n.081560 tam. LR44 y certificado de control de fábrica.

#### Partes opcionales:

Todos los palpadores de repuesto y especiales n.º 434900 – 434915 con rosca M2,5.

### Descripción técnica

Sección transversal regleta graduada	23,5 × 9 mm
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 500 mm
Lectura conmutable	0,0005 pul
Lectura conmutable	0,01 mm
Límite de error	0,05 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 LR44
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas

Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021010 500
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021000 500

## Accesorios

Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4

Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Pila redonda / pila especial Tipo de pila LR44	081560 LR44
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2

Punta de acero Tipo 14/20

434900 14/20