

**Calibre de alturas con lupa, Altura de trazado: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	443805 600
GTIN	4045197326843
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Pie resistente con superficie de apoyo lapeada. Lectura de 0,02 mm con ajuste preciso. El trazador está **refrentado de metal duro**. Con regla graduada ajustable, lupa y tornillo de sujeción.

Descripción técnica

Superficie de pie longitud	175 mm
Sección transversal de columna de medición	35 × 12 mm
Superficie de pie anchura	120 mm
Calibración	E1
Altura de trazado	600 mm
Nonio	1/50 mm
Límite de error	0,06 mm
Norma	Norma de fábrica

Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

Servicios

Calibración Pie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	024630 1000
Calibración DAkkS Pie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	024640 1000

Accesorios

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Tipo E	443816 E
Trazador de recambio, refrentado de metal duro Tipo R	443816 R