

Mitutoyo**Calibre de alturas con gramil digital con salida de datos, Altura de trazado: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	445135 600
GTIN	8010820400005
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Amplio indicador LCD de alto contraste para una lectura fácil y sin errores (alturas de los números 10 mm). Ajuste rápido y fino a través de la rueda manual perfectamente manejable. Modelo robusto y estable con base rígida y mango ergonómico para un manejo sin esfuerzos. Ceró / ABS para puesta a cero en cualquier posición (por ejemplo, mediciones comparativas) o retroceso a la regla de medición absoluta.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 trazador refrentado con metal duro n.º 443510 tam. 300 (adecuado para ambos tamaños).

Partes opcionales:

Soporte n.º 445180, cable de datos n.º 497080.

Calibración: E1

Lectura: 0,01 mm

Límite de error: 0,05 mm

Sección transversal de columna de medición: 35 × 15 mm

Vida útil de la batería aprox.: 2000 h

Superficie de pie longitud: 181 mm

Superficie de pie anchura: 142 mm

Descripción técnica

Sección transversal de columna de medición	35 × 15 mm
Altura de trazado	600 mm
Superficie de pie anchura	142 mm
Superficie de pie longitud	181 mm
Peso	6,4 kg
Límite de error	0,05 mm
Lectura	0,01 mm
Vida útil de la batería aprox.	2000 h
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Calibración	E1
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

Servicios

Calibración Pie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	014350 1000
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Pie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	024630 1000
Recalibración DAkkS calibre de alturas 600	024640 600

Accesorios

Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497100 D1
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Soporte cuadrado	445180
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión Tipo D1	497080 D1
Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 300 mm	443510 300
Emisores Tipo S1	498966 S1
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497100 D2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497100 USB2