

**Mitutoyo****Calibre de alturas con gramil, Altura de trazado: 300mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 445152 300    |
| GTIN              | 4946368583327 |
| Clase de artículo | 44A           |

**Descripción****Ejecución:**

**Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Accionados por pila con un consumo de corriente muy reducido.**

**Botón de valor de espera:** pulsando el botón se puede mantener el resultado de medición.

Todas las piezas importantes están templadas. Elevada estabilidad gracias a dos columnas de medición templadas dispuestas en paralelo, con superficies dentadas fresadas en la parte interior (tam. 1000 con 3 columnas de medición).

**2 valores de preajuste** permiten guardar las referencias (por ejemplo, placas de roca dura y pieza de trabajo).

**Trazador refrentado con metal duro.** Pie robusto con superficie de apoyo templada y lapeada. En la parte trasera de la carcasa del indicador se encuentra una manivela para el ajuste rápido y una moleta para el ajuste preciso.

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357, 1 tapa de cubierta, 1 trazador MD n.º 443510.

**Partes opcionales:**

Soporte cuadrado n.º 445180 para asiento de relojes comparadores e instrumentos de medición de palanca sensitiva, calibre de centrado n.º 445250, transportador de ángulos n.º 453500, soporte n.º 453520 y cable de datos n.º 497080.

## Descripción técnica

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Superficie de pie longitud               | 135 mm                                |
| Superficie de pie anchura                | 91 mm                                 |
| Altura de trazado                        | 300 mm                                |
| Límite de error                          | 0,02 mm                               |
| Lectura                                  | 0,005 mm                              |
| Vida útil de la batería aprox.           | 3500 h                                |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357                            |
| Cantidad de pilas contenidas             | 1                                     |
| Suministro de energía                    | con pilas                             |
| Norma                                    | Norma de fábrica                      |
| Interfaz                                 | Interfaz Digimatic                    |
| Interfaz                                 | Interfaz USB                          |
| Técnica de medición                      | digital                               |
| Calibración                              | E1                                    |
| Tipo de producto                         | Calibre de alturas con gramil digital |

## Servicios

|  |            |
|--|------------|
| CalibraciónPie de rey de alturas / calibre de alturas<br>Capacidad de medición máxima 300 mm       | 024630 300 |
| Calibración DAkkSPie de rey de alturas / calibre de alturas<br>Capacidad de medición máxima 300 mm | 024640 300 |

## Accesorios

|   |             |
|---|-------------|
| Receptor / interfaz de teclado USB Tipo       | 498965      |
| Cable de conexión Tipo D2                     | 497080 D2   |
| Cable de conexióncon tecla de datos Tipo USB2 | 497100 USB2 |
| Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D1   | 497100 D1   |
|   | 443510 300  |

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 300 mm

|   |            |
|---|------------|
| Transportador ángulos universal con lupa Longitud del riel 500 mm | 453500 500 |
|---|------------|

|  |        |
|--|--------|
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo | 498975 |
|--|--------|

|   |            |
|---|------------|
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357 | 081560 357 |
|---|------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Emisores Tipo S1 | 498966 S1 |
|------------------|-----------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Cable de conexión Tipo D1 | 497080 D1 |
|---------------------------|-----------|

|   |        |
|---|--------|
| Soporte para apriete del transportador de ángulos | 453520 |
|---|--------|

|   |            |
|---|------------|
| Transportador ángulos universal con lupa Longitud del riel 300 mm | 453500 300 |
|---|------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Soporte cuadrado | 445180 |
|------------------|--------|

|   |            |
|---|------------|
| Transportador ángulos universal con lupa Longitud del riel 150 mm | 453500 150 |
|---|------------|

|  |            |
|--|------------|
| Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 200 mm | 443510 200 |
|--|------------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Cable de conexión Tipo USB2 | 497080 USB2 |
|-----------------------------|-------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2 | 497100 D2 |
|--|-----------|