

**Calibre de alturas con gramil, Altura de trazado: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	443850 300
GTIN	4045197204745
Clase de artículo	42D

**Descripción****Ejecución:**

Calibre de alturas con gramil digital con ajuste preciso. Pie resistente con superficie de apoyo rectificada.

Indicador LCD claramente legible. Trazador refrentado de metal duro.

**Función:**

Puesta a cero en cualquier posición.

Función de valor de espera (HOLD).

ABS / INC / TOL y SET.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 trazador equipado con plaquitas de metal duro n.º 443851.

**Descripción técnica**

Superficie de pie anchura	90 mm
Superficie de pie longitud	135 mm
Altura de trazado	300 mm
Peso	2,1 kg

Sección transversal de columna de medición	23 × 6,1 mm
Límite de error	0,05 mm
Lectura	0,0005 pul
Lectura	0,01 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Técnica de medición	digital
Calibración	E1
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

## Servicios

Calibración Pie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 300 mm	024630 300
Calibración DAkkSPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 300 mm	024640 300

## Accesorios

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 300 mm	443851 300
Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 600 mm	443851 600
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357