

**Mitutoyo****Calibre de alturas con gramil, Altura de trazado: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	445152 600
GTIN	4946368583334
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

**Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Accionados por pila con un consumo de corriente muy reducido.**

**Botón de valor de espera:** pulsando el botón se puede mantener el resultado de medición.

Todas las piezas importantes están templadas. Elevada estabilidad gracias a dos columnas de medición templadas dispuestas en paralelo, con superficies dentadas fresadas en la parte interior (tam. 1000 con 3 columnas de medición).

**2 valores de preajuste** permiten guardar las referencias (por ejemplo, placas de roca dura y pieza de trabajo).

**Trazador refrentado con metal duro.** Pie robusto con superficie de apoyo templada y lapeada. En la parte trasera de la carcasa del indicador se encuentra una manivela para el ajuste rápido y una moleta para el ajuste preciso.

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357, 1 tapa de cubierta, 1 trazador MD n.º 443510.

**Partes opcionales:**

Soporte cuadrado n.º 445180 para asiento de relojes comparadores e instrumentos de medición de palanca sensitiva, calibre de centrado n.º 445250, transportador de ángulos n.º 453500, soporte n.º 453520 y cable de datos n.º 497080.

## Descripción técnica

Superficie de pie longitud	180 mm
Superficie de pie anchura	120 mm
Altura de trazado	600 mm
Límite de error	0,05 mm
Lectura	0,005 mm
Vida útil de la batería aprox.	3500 h
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Calibración	E1
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

## Servicios

CalibraciónPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Accesorios

Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2	497100 D2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo USB2	497100 USB2
Transportador ángulos universal con lupa Longitud del riel 500 mm	453500 500
Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 200 mm	443510 200

Soporte para apriete del transportador de ángulos	453520
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Soporte cuadrado	445180
Transportador ángulos universal con lupa Longitud del riel 300 mm	453500 300
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Emisores Tipo S1	498966 S1
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497100 D1
Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 300 mm	443510 300
Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2
Cable de conexión Tipo D1	497080 D1
Transportador ángulos universal con lupa Longitud del riel 150 mm	453500 150
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2