

HOLEX**Calibre de alturas con gramil, Altura de trazado: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	443850 600
GTIN	4045197204752
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Calibre de alturas con gramil digital con ajuste preciso. Pie resistente con superficie de apoyo rectificada.

Indicador LCD claramente legible. Trazador refrentado de metal duro.

Función:

Puesta a cero en cualquier posición.

Función de valor de espera (HOLD).

ABS / INC / TOL y SET.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 trazador equipado con plaquitas de metal duro n.º 443851.

Descripción técnica

Altura de trazado	600 mm
Superficie de pie anchura	120 mm
Sección transversal de columna de medición	30,9×10,7 mm
Superficie de pie longitud	180 mm

Peso	3,4 kg
Límite de error	0,07 mm
Lectura	0,0005 pul
Lectura	0,01 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Técnica de medición	digital
Calibración	E1
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

Servicios

CalibraciónPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Accesorios

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 300 mm	443851 300
Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 600 mm	443851 600
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357