

Mitutoyo**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 200-225mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420500 200-225
GTIN	4946368215013
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

A partir de tam. 100 - 125, arco de fundición lacado.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	18 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Paso de husillo	1/50 mm
Capacidad de medición	200 - 225 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Modelo superficie de medición	Equipado con plaquitas de metal duro
Calibración	B2

Límite de error	4 µm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 500 mm	022050 500
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 300 mm	022040 300