

Garant**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 420402 0-25 |
| GTIN | 4045197367327 |
| Clase de artículo | 41B |

Descripción**Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.**Suministro:**

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Lectura | 0,01 mm |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm |
| Capacidad de medición | 0 - 25 mm |
| Ø de varilla | 6,5 mm |
| Ø de tambor de medición | 19 mm |
| Calibración | B1 |
| Norma | DIN 863 |
| Carraca sensitiva | sí |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Técnica de medición | analógico |
| Embalaje | caja estable |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm | 022000 25 |
| Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm | 022010 100 |