

Mitutoyo
Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 250-275mm

Datos de pedido

Número de pedido	420500 250-275
GTIN	4946368215037
Clase de artículo	44A

Descripción
Ejecución:
Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

A partir de tam. 100 - 125, arco de fundición lacado.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Modelo superficie de medición	Equipado con plaquitas de metal duro
Ø de tambor de medición	18 mm
Paso de husillo	1/50 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	250 - 275 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Calibración	B2

Límite de error	5 μ m
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 500 mm	022050 500
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 300 mm	022040 300