



Aparato de centrado con reloj comparador no giratorio



Datos de pedido

Número de pedido	359585
GTIN	4045197606440
Clase de artículo	32B

Descripción

Ejecución:

Carcasa metálica estable y apta para entornos de taller con reloj comparador de \varnothing 42 mm (graduación de escala 0,005 mm). La barra de retención se puede montar a la derecha o a la izquierda. Aparato de centrado utilizable en sentido vertical y horizontal. Altura total sin palpador de medición 140 mm. Número de revoluciones recomendado aprox. 50 – 100 rpm. Intervalo de trabajo hasta 300 mm. Precisión de centrado 0,02 mm.

Aplicación:

Centrado de taladros y árboles.

Suministro:

Aparato de centrado incluida barra de retención, imán de sujeción con cuerda de unión

1 palpador interior de cada tamaño:

50 mm para \varnothing 3,5 mm – 100 mm

100 mm para \varnothing 50 mm – 200 mm

150 mm para \varnothing 50 mm – 300 mm

1 palpador exterior curvado de cada tamaño:

50 mm para \varnothing 0,0 mm – 100 mm

100 mm para \varnothing 0,0 mm – 200 mm

150 mm para \varnothing 0,0 mm – 300 mm

1 punto fijo elástico (palpador de centro)

Campo de aplicación \varnothing interior: 3,5 - 300 mm

Campo de aplicación \varnothing exterior: 0 - 300 mm

Longitud sin mango ni palpador: 118 mm

Número de revoluciones máximo del husillo: 50 - 100 min⁻¹

Capacidad de medición del reloj: 3 mm

Descripción técnica

Número de revoluciones máximo del husillo	50 - 100 min ⁻¹
Longitud sin mango ni palpador	118 mm
Capacidad de medición del reloj	3 mm
Campo de aplicación Ø interior	3,5 - 300 mm
Campo de aplicación Ø exterior	0 - 300 mm
Tipo de producto	Aparato de centrado

Accesorios

Inserto palpador interior Tipo 3	359587 3
Inserto palpador exterior Tipo 2	359589 2
Soporte magnético	359593
Inserto palpador exterior Tipo 3	359589 3
Barra de retención	359592
Inserto palpador exterior Tipo 1	359589 1
Inserto palpador interior Tipo 2	359587 2
Punto fijo elástico	359590
Inserto palpador interior Tipo 1	359587 1