

**Mitutoyo****Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 275-300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420500 275-300
GTIN	4946368215044
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

A partir de tam. 100 - 125, arco de fundición lacado.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	275 - 300 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Modelo superficie de medición	Equipado con plaquitas de metal duro
Paso de husillo	1/50 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Calibración	B2

Límite de error	5 $\mu$ m
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 500 mm	022050 500
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 300 mm	022040 300