

Mitutoyo**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

A partir de tam. 100 - 125, arco de fundición lacado.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 25 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Paso de husillo	1/50 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Modelo superficie de medición	refrentadas con metal duro
Lectura	0,01 mm
Calibración	B1

Límite de error	2 μ m
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25
Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100