

**Garant****Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Clase de artículo	41B

**Descripción****Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.****Suministro:**

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	25 - 50 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Lectura	0,01 mm
Número de barras de ajuste	1
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de tambor de medición	19 mm
Calibración	B2
Norma	DIN 863

Carraca sensitiva	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

### Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
--------------------------------------	-----------