

**Mahr****Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

Ø de tambor de medición	17,5 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Calibración	B1
Límite de error	4 µm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico

Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25