

## Palpador de cantos, Ø cabezal palpador: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	359000 10
GTIN	4045197350237
Clase de artículo	38D

### Descripción

#### Ejecución:

El cabezal palpador está unido elásticamente al vástago de sujeción por medio de un muelle y proporciona una **precisión de alineación de 0,01 mm.**

Todas las piezas completamente templadas y rectificadas.

#### Modelo de texto publicitario:

**Precisión de alineación de 0,01 mm.**

#### Aplicación:

Para alineación de superficies de referencia de piezas de trabajo o cantos.

Número de revoluciones del husillo 600 rpm aprox.

#### Texto publicitario uso:

Para alineación de superficies de referencia de piezas de trabajo o cantos. Número de revoluciones del husillo 600 rpm aprox.

### Descripción técnica

Longitud total	84 mm
Ø de vástago de fijación	10 mm
Ø cabezal palpador	10 mm

Tipo de producto

Pulsador

---

**Accesorios**

Muelle de recambio para palpador de cantos Ø×Longitud total 4,6X40 mm

359010 4,6X40

Muelle de recambio para palpador de cantos Ø×Longitud total 2,6X25 mm

359010 2,6X25