

**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Clase de artículo	42B

**Descripción****Ejecución:**

**Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

Ø de tambor de medición	18 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Capacidad de medición	25 - 50 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Calibración	B2
Límite de error	2 µm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico

Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

### Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
--------------------------------------	-----------