

Mitutoyo
Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 50-75mm

Datos de pedido

Número de pedido	420500 50-75
GTIN	4946368385648
Clase de artículo	44A

Descripción
Ejecución:
Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

A partir de tam. 100 - 125, arco de fundición lacado.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	18 mm
Modelo superficie de medición	Equipado con plaquitas de metal duro
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Lectura	0,01 mm
Paso de husillo	1/50 mm
Capacidad de medición	50 - 75 mm
Calibración	B2

Límite de error	2 µm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 50 mm	421100 50
--------------------------------------	-----------