

**Mitutoyo****Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.****Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

Peso	0,4 kg
Ø de tambor de medición	18 mm
Modelo superficie de medición	Equipado con plaquitas de metal duro
Ø de varilla	6,35 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	25 - 50 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B2

Límite de error	2 µm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

## Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
--------------------------------------	-----------