

## Palpador de cantos, Ø cabezal palpador: 10/4mm



### Datos de pedido

Número de pedido	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Clase de artículo	38D

### Descripción

#### Ejecución:

El cabezal palpador está unido elásticamente al vástago de sujeción por medio de un muelle y proporciona una **precisión de alineación de 0,01 mm.**

Todas las piezas completamente templadas y rectificadas. Con cabezal palpador escalonado de Ø 10 y 4 mm.

#### Modelo de texto publicitario:

**Precisión de alineación de 0,01 mm.**

#### Aplicación:

Para alineación de superficies de referencia de piezas de trabajo o cantos.

Número de revoluciones del husillo 600 rpm aprox.

#### Texto publicitario uso:

Para alineación de superficies de referencia de piezas de trabajo o cantos. Número de revoluciones del husillo 600 rpm aprox.

### Descripción técnica

Ø de vástago de fijación	10 mm
Ø cabezal palpador	10 mm

Longitud total	90 mm
Tipo de producto	Pulsador

---

## Accesorios

Muelle de recambio para palpador de cantos $\emptyset$ xLongitud total 2,6X25 mm	359010 2,6X25
Muelle de recambio para palpador de cantos $\emptyset$ xLongitud total 4,6X40 mm	359010 4,6X40