

 Mahr**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420410 75-100
GTIN	4059192003678
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de tambor de medición	17,5 mm
Capacidad de medición	75 - 100 mm
Calibración	B2
Límite de error	5 µm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico

Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 75 mm	421100 75
--------------------------------------	-----------