

**Mitutoyo****Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

**Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.** Varilla patrón templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Con carraca sensitiva combinada para **manejo con una mano** y manejo en soporte. **Lectura de 0,001 mm.**

**Descripción técnica**

Lectura	0,001 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Peso	0,3 kg
Ø de tambor de medición	18 mm
Modelo superficie de medición	refrentadas con metal duro
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Calibración	B1
Límite de error	2 µm
Norma	DIN 863

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25