

Garant**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 100-125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Clase de artículo	41B

Descripción**Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.**Suministro:**

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Número de barras de ajuste	1
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Capacidad de medición	100 - 125 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de tambor de medición	19 mm
Calibración	B2
Norma	DIN 863

Carraca sensitiva	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022050 200
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022040 200

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 100 mm	421100 100
---------------------------------------	------------