



Micrómetro de exteriores Graduación centesimal, Capacidad de medición: 0-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	420750 0-25
GTIN	4045197203854
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.

Husillo de medición templado y rectificado; bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50, incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 25 mm
Graduación tambor de medición	1/100 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	8 mm
Ø de tambor de medición	30 mm
Calibración	B1
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Tipo de producto

Micrómetro de exteriores

ServiciosCalibración Micrómetro para exteriores sin medidas de
ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm

022000 25