

Mitutoyo**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 100-125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420500 100-125
GTIN	4946368214979
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

A partir de tam. 100 - 125, arco de fundición lacado.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	18 mm
Lectura	0,01 mm
Paso de husillo	1/50 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	100 - 125 mm
Modelo superficie de medición	Equipado con plaquitas de metal duro
Calibración	B2

Límite de error	3 μ m
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022050 200
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022040 200

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 100 mm	421100 100
---------------------------------------	------------