

**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 100-125mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 420410 100-125 |
| GTIN | 4059192003685 |
| Clase de artículo | 43A |

Descripción**Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Lectura | 0,01 mm |
| Ø de tambor de medición | 17,5 mm |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm |
| Ø de varilla | 6,5 mm |
| Capacidad de medición | 100 - 125 mm |
| Calibración | B2 |
| Límite de error | 6 µm |
| Norma | DIN 863 |
| Técnica de medición | analógico |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Embalaje | caja estable |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm | 022050 200 |
| CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm | 022040 200 |

Accesorios

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Barra de ajuste Longitud total 100 mm | 421100 100 |
|---------------------------------------|------------|