

**Garant****Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 125-150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420402 125-150
GTIN	4045197471598
Clase de artículo	41B

**Descripción****Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.****Suministro:**

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	125 - 150 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de tambor de medición	19 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Número de barras de ajuste	1
Calibración	B2
Norma	DIN 863

Carraca sensitiva	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022040 200
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022050 200