



Micrómetro de exteriores Graduación centesimal, Capacidad de medición: 25-50mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 420750 25-50 |
| GTIN | 4045197203861 |
| Clase de artículo | 42B |

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.

Husillo de medición templado y rectificado; bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50, incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ø de tambor de medición | 30 mm |
| Lectura | 0,01 mm |
| Graduación tambor de medición | 1/100 mm |
| Ø de varilla | 8 mm |
| Capacidad de medición | 25 - 50 mm |
| Calibración | B2 |
| Norma | DIN 863 |
| Técnica de medición | analógico |
| Embalaje | caja estable |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
|------------------|--------------------------|

Servicios

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm | 022050 100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm | 022040 100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Accesorios

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Barra de ajuste Longitud total 25 mm | 421100 25 |
|--------------------------------------|-----------|