

**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 125-150mm****Datos de pedido**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 420410 125-150 |
| GTIN              | 2050001053114  |
| Clase de artículo | 43A            |

**Descripción****Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ø de varilla                  | 6,5 mm       |
| Ø de tambor de medición       | 17,5 mm      |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm      |
| Lectura                       | 0,01 mm      |
| Capacidad de medición         | 125 - 150 mm |
| Calibración                   | B2           |
| Límite de error               | 6 µm         |
| Norma                         | DIN 863      |
| Técnica de medición           | analógico    |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Embalaje         | caja estable             |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |

## Servicios

|   |            |
|---|------------|
| Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con<br>dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200<br>mm | 022050 200 |
| CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de<br>ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm          | 022040 200 |